



EDAN

A world of potential



U60

Портативная Ультразвуковая Система



EDAN Instruments, INC.
www.edan.com.cn

U60

Ясность, Компактность, Универсальность



Портфель Портативных УЗИ Аппаратов EDAN с Цветным Допплером





- Эргономичный Дизайн
- Эффективность Визуализации
- Расширенное Применение
- Аксессуары







Эргономичный Дизайн

Эргономичный Дизайн

Увеличенный размер экрана



15.6" ЖК-дисплей



Эргономичный Дизайн

Встроенные Держатели Датчиков

2 Коннектора для Датчиков

Встроенная Батарея - 80 мин работы

Оптимизированный и Удобный Дизайн



Эргономичный Дизайн



Свобода и Мобильность

~8,5кг

Эргономичный Дизайн

Второстепенные
Функции

8 Сегментов
TGC

Управление
Отчетом

Инфо о
Пациенте

2 кнопки
"SET"

Клавиатура

Функции

Выбор
Режима

30 мм Трекбол



Превосходное Качество Визуализации

Инновационные Технологии

eSRI: Технология Подавления Спекл-Шумов

PHI: Гармоническая Визуализация




Быстрые Настройки Визуализации

SCI: Технология Сложносоставного Сканирования


Технология Мульти-Луч

Превосходное Качество Визуализации


eSRI: Технология Подавления Спекл-Шумов



eSRI: 0





eSRI: 5



eSRI: 8




Превосходное Качество Визуализации

SCI: Технология Сложносоставного Сканирования




Превосходное Качество Визуализации

PHI: Гармоническая Визуализация



Превосходное Качество Визуализации

PHI: Гармоническая Визуализация





Harmonic OFF



Harmonics ON

Превосходное Качество Визуализации

Технология Мульти-Луч



Превосходное Качество Визуализации

Быстрые инструменты отображения

Быстрые инструменты отображения : быстро оптимизирует несколько параметров, приводящих к оптимизации отображения для всех способов.

В «В» режиме быстрые инструменты отображения регулируют несколько параметров, чтобы обеспечить лучшее качество картинки.


Особенность Допплер-режима регулирует структуру потока сокращением нажатий клавиш.

Превосходное Качество Визуализации

Быстрые инструменты отображения



Low Flow



Medium Flow



High Flow



Detail



Soft




High Contrast

Расширенное Применение




Расширенное Применение

Наборы датчиков





Расширенное Применение

Клиническое изображение – Общее изображение



Расширенное Применение

Клиническое изображение -РОС





Аксессуары

Аксессуары

Тележка



DVD/Printer
Отделение


Регулятор угла обзора

Тормозная Система

Держатель Геля



Чехол для переноски и Биопсийная насадка



Конвексный : BGK-C5-2



Линейный : BGK-L40UB



Эндопольсть:BGK-CR10UA



Резюме

- Эффективность Визуализации
- Эргономичный Дизайн
- Расширенное Применение

U60
Compact Ultrasound System





A world of potential

Спасибо за внимание

EDAN Instruments, INC.
Oscar Ke
www.edan.com.cn
oscar.ke@edan.com.cn
2018.02.05